

品番：EA897PA-1A

品名：DC14.4V/18.0V 電動ブロワ(充電式/本体のみ)



販売価格	24,300円(税抜) / 26,730円(税込)		
カタログ価格	24,300円(税抜) / 26,730円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/16 13:51現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0849ページ		



吹き飛ばし専用で風が強いから、後始末が速くてラク!!

仕様

メーカー	パナソニック	型番	EZ37A1X-B
仕様	本体のみ	風量	18V電池使用時:0~約3.0m3/分 14.4V電池使用時:0~約2.6m3/分
風速	18V電池使用時:0~約70m/秒 14.4V電池使用時:0~約60m/秒	バッテリー	14.4V/18V(別売)
充電器	AC100V(別売)	充電時間	14.4V/5.0Ah:(実用80%)約40分、(フル)約60分 14.4V/2.0Ah:(実用80%)約30分、(フル)約35分 18V/5.0Ah:(実用80%)約40分、(フル)約60分 18V/3.0Ah:(実用80%)約40分、(フル)約55分
連続使用時間	14.4v/5.0Ah:約25分 14.4V/2.0Ah:約10分 18V/5.0Ah:約17分 18V/3.0Ah:約10分	サイズ	148(W)×370(D)×213(H)mm(本体のみ)
重量	1.2kg(本体のみ)	付属品	ノズル

吹き飛ばし専用

最大風速約70m/秒の風(18V電池使用時)で、木クズもコンクリート粉もたっぷりの風で吹き飛ばします。

風量や風速をスイッチの引き幅でコントロール、風量調整機能付

14.4V/18V両方の電池が使える「デュアル」方式

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.