

品番 : EA897S-11A

品名 : AC100V スポットクーラー(一口型/スイング付)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 159,300円(税抜) / 175,230円(税込) | | |
| カタログ価格 | 159,300円(税抜) / 175,230円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/06/13 20:08現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|---------------|------------------------|---------------|----------------|
| メーカー | スイデン | 型番 | SS-25DJR-1P |
| 電源 | 100V | コード | 5m(ポッキンプラグ) |
| 首振り | 有(自動首振り装置内蔵) | 消費電力(50/60Hz) | 0.81/0.98kW |
| 冷房能力(50/60Hz) | 2.1/2.5kW | 冷媒 | R410A(封入量420g) |
| サイズ | 390(W)×430(D)×920(H)mm | 重量 | 約42kg |
| 防水性能 | IPX4 | 圧縮機 | 全密閉型ロータリー |
| 送風方式 | 直吹き形 | ユニット構成 | 一体形 |
| IPコード | IP14 | 使用温度範囲 | 18~45℃ |
| 付属品 | 冷風ダクト、ダクト用エルボ、排気エルボ | | |

1口冷風タイプ

様々なシーンで使える使用温度。通常のスポットエアコンは周囲温度が25℃からしか使えませんが、防雨型は周囲温度18℃から使用可能です。

電源コードを収納できるので、移動や保管に便利です。
使用しない場合は折りたたむので邪魔になりません。

突然の雨でも安心の防水規格IPX4適合


5mの電源コードが付いておりますので、コンセントから遠く離れた場所にも設置する事が可能です。

水に強く、弾性を持っているため凸凹のある路面でも安定してスムーズに移動させられます。

自在ストッパー付きですので使用時に動いてしまう事ありません。

冷風延長ダクト(EA897SD-11)が使用可能

代替品

| | |
|---|---|
|  | <p>品番 EA897TE-12B</p> <p>コメント 仕様をご確認ください。</p> |
|---|---|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.