




品番：EA897SA-100G

品名：AC100V スポットクーラー(一口型)



販売価格	89,400円(税抜) / 98,340円(税込)		
カタログ価格	89,400円(税抜) / 98,340円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/17 17:28現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0058ページ		



業務用スポットエアコンで初めて「R32」を採用 SDGsに向き合う商品です

仕様

メーカー	スイデン (Suiden)	型番	SS-25EL-1T
電源	100V	コード	1.8m
首振り	無	消費電力(50/60Hz)	730/900W
冷房能力(50/60Hz)	2.3/2.8kw	ドレンタンク	5L
サイズ	396×397×833(H)mm	重量	32kg
延長ダクト(オプション)	冷風用:EA897SD-11 排熱用:EA897SD-12	冷媒	R32
冷媒封入量	330g	IPコード	IP10
運転可能条件	25℃ (50%) ~ 45℃ (40%)		

エコ冷媒R32を採用しており、地球温暖化影響は従来品R410と比べて約1/3に軽減しています。

1口冷風タイプ

キャスター(φ75mm)付

安心&長持ちの全閉型ファンモーター搭載

前面以外の3面を壁にピッタリと寄せられます。

熱交換器一体型のミニドレンタンク。半透明のドレンタンクなのでドレン残量が一目でわかります。

モーター周囲の空気がモーター内に流入しない構造なので、ホコリの多い現場でも使用できます。


便利な排水機能（ドレンタンクを取出し、ドレン口にホースを差し込むと直接排水することができます。）

※ホースは内径φ16mmのものをご用意ください。

冷風ファン・排気ファンにシロッコファンを採用する事でダクトを延長し冷風を遠く離れた人へ運び、排気熱を室外に排気できます。

※別売りの延長冷風ダクト(EA897SD-11)、延長排気ダクト(EA897SD-12)が必要です。

代替品

	<p>品番 EA897SA-100H</p> <p>コメント 仕様変更なし</p>
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.