






品番：EA897SB-100H

品名：AC100V スポットクーラー(一口型/スイング付)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 112,200円(税抜) / 123,420円(税込) | | |
| カタログ価格 | 112,200円(税抜) / 123,420円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 39 (2026/06/13 20:08現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0058ページ | | |



ダクトの正面を中心に左右45°に首振りします。

仕様

| | | | |
|---------------|----------------------------------|---------------|------------|
| メーカー | スイデン (Suiden) | 型番 | SS-25DL-1T |
| 電源 | 100V | コード | 1.8m |
| 首振り | 有 | 消費電力(50/60Hz) | 800/950W |
| 冷房能力(50/60Hz) | 2.3/2.8kw | ドレンタンク | 5L |
| サイズ | 396×397×833(H)mm | 重量 | 34kg |
| 延長ダクト(オプション) | 冷風用:EA897SD-11 排熱用:EA897SD-12 | 冷媒 | R32 |
| 冷媒封入量 | 360g | IPコード | IP10 |
| 運転可能条件 | 25°C (50%) ~ 45°C (40%) | | |

エコ冷媒R32を採用しており、地球温暖化影響は従来品R410と比べて約1/3に軽減しています。

1口冷風タイプ(自動首振り装置つき)

キャスター(φ75mm)付

前面以外の3面を壁にピッタリと寄せられます。かべピタ設計


熱交換器一体型のミニドレンタンク。半透明のドレンタンクなのでドレン残量が一目でわかります。

冷風ファン・排気ファンにシロッコファンを採用する事でダクトを延長し冷風を遠く離れた人へ運び、排気熱を室外に排気できます。
※別売りの延長冷風ダクト(EA897SD-11)、延長排気ダクト(EA897SD-12)が必要です。

全閉式モーターのため、周囲の空気がモーター内に流入しない構造なので、ホコリの多い現場でも使用できます。

便利な排水機能(ドレンタンクを取出し、ドレン口にホースを差し込むと直接排水することができます。)
※ホースは内径φ16mmのものをご用意ください。

代替品

| | |
|---|--|
|  | <p>品番 EA897TE-1D</p> <p>コメント 仕様をご確認ください。</p> |
|---|--|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.