品番: EA897SC-1A

品名: AC100V スポットクーラー(ポータブル型)



販売価格	<b>68,400円</b> (税抜)/75,240円(税込)				
カタログ価 格	68,400円(税抜)/75,240円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/10/22 10:12現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ					











什样

メーカー	スイデン(Suiden)	型番	SS-16MZW-1
消費電力(50/60Hz)	480/590W	冷房能力(50Hz /60Hz)	1.2/1.4kw
ドレンタンク容量(L)	3	コード長(m)	2
電源	100V	首振り	無
サイズ(W×D×H)mm	225×519×675	重量	22kg
騒音値	50Hz:56dB、60Hz:62dB		

新冷媒 R407C採用

全閉式ファンモーター搭載

外気温表示(周囲温度が表示されます。)

満水時自動ストップ機能により、水が溢れて床が濡れる心配はありません。

前面以外の三面を壁にピタリと寄せられます。

設置場所や使用方法に合わせて、排気の方向を上方向と横方向から選べます。

オフタイマー付き(1・2・4時間から選び、切り忘れを防止します。)



**品番** EA897TE-6

コメント 仕様ご確認下さい。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.