

品番：EA897SE-1

品名：AC100V ポータブルスポットクーラー



販売価格	60,000円(税抜)／ 66,000円(税込)		
カタログ価格	60,000円(税抜)／66,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/10/23 15:51現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	スイデン (Suiden)	型番	SS-1SAW-1
電源	100V	コード長(m)	2
サイズ(W×D×H)mm	470×205×255	重量	8.4kg
色	白	最大風量	1.6㎡/分
風量4段階切替	有(4段)	冷風吹出温度差	7.9℃(静運転:11℃)
冷風側風量	1.6㎡	冷房能力(kw)	0.39
消費電力(W)	250	運転電流	3.8A
冷媒	R134A	冷媒封入量	100g
片手で持ち運べる超小型スポットエアコン			
小型ながら業務用としても使用可能な冷房能力を実現しました。			
音が気になる場所では静かに運転			
発電機・ポータブル電源でも使用可能			
取手は折りたたみ可能			
風量調節可能(冷風:パワフル・強・弱・静、送風:パワフル・強・弱)			
効率の良い冷房ができる内気循環使用が可能			

代替品

	品番EA897SE-1B コメント変更点:色
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.