

品番：EA897SE-1A

品名：AC100V ポータブルスポットクーラー



販売価格	39,700円(税抜)／ 43,670円(税込)		
カタログ価格	39,700円(税抜)／43,670円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/10/23 16:07現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	スイデン (Suiden)	型番	SS-1SAW-1
電源	100V	コード	2m
消費電力(50/60Hz)	250W	冷房能力	0.39kW
サイズ	470(W)×205(D)×255(H)mm	重量	8.4kg
延長ダクト(オプション)	冷風用:EA897SE-11 排熱用:EA897SE-12	色	白
騒音値	静:39dB 弱:48.5dB 強:58dB パワフル:67dB	IPコード	IP12
最大風量	1.6㎡/分	風量4段階切替	有(4段)
運転電流	3.8A	冷媒封入量	100g
冷風吹出温度差	7.9℃(静運転:11℃)	運転可能条件	20℃(50%)～40℃(40%)
冷媒(R134A)採用			
風量調節可能(冷風:パワフル・強・弱・静、送風:パワフル・強・弱)			
片手で持ち運べる超小型タイプ			
効率の良い冷房ができる内気循環使用が可能			

小型ながら業務用としても使用可能な冷房能力を実現しました。

音が気になる場所では静かに運転

発電機・ポータブル電源でも使用可能

取手は折りたたみ可能

代替品



品番 EA897SE-1B

コメント 変更点:色

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.