


品番 : EA897SE-1B

品名 : AC100V ポータブルスポットクーラー



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 39,700円(税抜)／43,670円(税込)       |      |   |
| カタログ価格  | 39,700円(税抜)／43,670円(税込)       |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 11 (2025/12/17 11:39現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0058ページ                       |      |   |



## 仕様

|               |   |         |                 |
|---------------|---|---------|-----------------|
| メーカー          | スイデン(Suiden)                              | 型番      | SS-1SAG-1       |
| 電源            | 100V                                      | コード     | 2m              |
| 消費電力(50/60Hz) | 250W                                      | 冷房能力    | 0.39kW          |
| サイズ           | 470(W)×205(D)×255(H)mm                    | 重量      | 8.4kg           |
| 延長ダクト(オプション)  | 冷風用:EA897SE-11<br>排熱用:EA897SE-12          | 色       | モスグリーン          |
| 騒音値           | 静:39dB<br>弱:48.5dB<br>強:58dB<br>パワフル:67dB | IPコード   | IP12            |
| 最大風量          | 1.6 m³/分                                  | 風量4段階切替 | 有(4段)           |
| 運転電流          | 3.8A                                      | 冷媒      | R134A           |
| 冷媒封入量         | 100g                                      | 冷風吹出温度差 | 7.9°C(静運転:11°C) |
| 運転可能条件        | 20°C(50%)～40°C(40%)                       |         |                 |

片手で持ち運べる超小型タイプ

風量調節可能(冷風:パワフル・強・弱・静、送風:パワフル・強・弱)

効率の良い冷房ができる内気循環使用が可能

小型ながら業務用としても使用可能な冷房能力を実現しました。

音が気になる場所では静かに運転

発電機・ポータブル電源でも使用可能

取扱は折りたたみ可能

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.