

品番：EA897SE-1C

品名：AC100V ポータブルスポットクーラー



販売価格	40,700円(税抜) / 44,770円(税込)		
カタログ価格	40,700円(税抜) / 44,770円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/01 17:54現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	スイデン (Suiden)	型番	SS-1SAW-1
電源	100V	コード	2m
消費電力(50/60Hz)	250W	冷房能力	0.39kW
サイズ	470(W)×205(D)×255(H)mm	重量	8.4kg
延長ダクト(オプション)	冷風用: EA897SE-11 排熱用: EA897SE-12	色	ホワイト
騒音値	静: 39dB 弱: 48.5dB 強: 58dB パワフル: 67dB	IPコード	IP12
最大風量	1.6m ³ /分	風量4段階切替	有(4段)
運転電流	3.8A	冷媒	R134A
冷媒封入量	100g	冷風吹出温度差	7.9℃(静運転: 11℃)
運転可能条件	20℃(50%)~40℃(40%)		

片手で持ち運べる超小型スポットエアコン

取手は折りたたみ可能

風量調節可能(冷風: パワフル・強・弱・静、送風: パワフル・強・弱)

オフタイマー機能搭載(1・2・4時間)

効率の良い冷房ができる内気循環使用が可能

小型ながら業務用としても使用可能な冷房能力を実現しました。

音が気になる場所では静かに運転

発電機・ポータブル電源でも使用可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.