品番: EA897SJ-1D

品名: AC100V 移動式クーラー



販売価格	56,000円(税抜)/61,600円(税込)				
カタログ価 格	56,000円(税抜)/61,600円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>28</b> (2025/12/16 14:11現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0059ページ				



























## 仕様

メーカー	アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)	型番	IPA-2324S
電源	AC100V(50/60Hz)	電源コード	約1.5m
消費電力(50/60Hz)	670/790W	冷風能力(50/60Hz)	2.0/2.3kW
除湿能力(50/60Hz)	19.0/21.0L/日	サイズ	300(W)×316(D)×696(H)mm
重量	20.5kg	電流	7.8/8.1A
モード	冷風·除湿·送風(換気)	冷媒	R410A
材質	HIPS樹脂、ABS樹脂、ポリプロピレン、	タイマー	0.5~24h(切/入)
排気ダクト長	300~1550mm	ルーバー角度	上下左右:手動スイング:無
適用畳数	4.5~7畳	風量切替	冷風:4段階(弱·中·強·自動) 除湿:無し 送風:3段階(弱·中·強)
冷風設定温度	16~30℃	付属品	排気ダクト×1、ダクトエンドA・B×各1、 リモコンx1、動作確認用乾電池x2、電 源線固定バンド×1、窓パネルA・B・Cx 各1、レール用アタッチメント×2、レー

ル用アタッチメント用ねじ+ばね座金+ 丸座金+ナット×4、蝶ナット+蝶ナット座 ×2、隙間シール(10mm)×3、隙間 シール(5mm)×1、排水ホース×1、補 助鍵×1、キャスター受け×4

取付工事が不要で、エアコン配管穴が無く設置が難しい場所(キッチンやガレージなど)に、誰でも簡単に設置できる移動式です。

運転モードは冷風・除湿・送風を搭載しており、1台で3役をこなします。

おやすみ運転をセット後約1時間たつと設定温度を1℃アップさせ、さらに約1時間後に設定温度が1℃アップします。 その後は、おやすみ運転セット時から2℃アップした状態で運転を続け、就寝時の冷やしすぎを防ぎます。 設定温度が30℃より高くなることはありません。

機器内部を乾燥し、オフシーズン時のニオイやカビを抑制する内部清浄機能搭載。

本体内部で結露した水を蒸発させるノンドレン方式です。

湿度が高い場所では本体タンクに水が溜まりやすくなりますが、排水口または排水ホースを使用し水を排出することが出来ます。

チャイルドロック機能付き。

本体+一ボタンを3秒間同時押しでロックします。

排気ダクトと窓パネルを適切に利用することにより、排熱と換気を同時にすることができます。

窓パネルの組み合わせで、窓の高さが約750mm~1450mmまで取り付け可能。

補助鍵が付属しているので、窓と窓パネルを固定することができます。

キャスター付きでどこにでも簡単に移動ラクラク。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.