

品番：EA897SR-1

品名：AC100V スポットクーラー(一口型)



仕様

販売価格	65,000円(税抜)／ 71,500円(税込)		
カタログ価格	65,000円(税抜)／71,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2024/04/30 06:53現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

消費電力	約890/1050W(50/60Hz)	冷房能力	約2.2/2.5kw(50/60Hz)
電圧	100V	サイズ	390(W)×430(D)×810(H)mm (ダクト含まず)
重量	約37kg	電源コード	約2m
付属品	取扱説明書、保証書 ドレンホース(φ 16×1.5m)		
冷房/送風切換			
廃熱温度、40度以下			
高温環境下でも安定動作 (オーバーヒートしにくい内部構造)			
連続運転時間:約8時間(35℃、60%環境時)			
容量5Lのコンパクトなドレンタンク			
タンクに溜まったドレン水を捨てるのが楽			
一口フロアタイプ			
約210°回転冷風ダクト			
エアフィルター装着			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.