

品番：EA897TE-12

品名：AC100V スポットクーラー(ドレンス)



販売価格	97,600円(税抜)／107,360円(税込)		
カタログ価格	97,600円(税抜)／107,360円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/03 17:40現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	ナカトミ	型番	SAC-2500DL
電源	100V(50/60Hz)	コード	2m
首振り	有	消費電力(50/60Hz)	強:935/1135W 弱:890/1100W
冷房能力(50/60Hz)	強:2.2/2.5kW	電流(50/60Hz)	強:9.8/11.4A 弱:9.6/11.1A
騒音値(50/60Hz)	強:63/63dB 弱:62/60dB	サイズ	400(W)×430(D)×845(H)mm
重量	約36.5kg	ドレンタンク容量	4L
圧縮機	全閉型ロータリー	冷媒	R410A
冷媒封入量	400g	付属品	・ドレンホース×1本

新機能ノンドレン方式!ドレン水を蒸発させることにより面倒なタンクの水を捨てる作業が不要!
据付工事不要で屋内どこでも使用できます。キャスター付きで移動が簡単です。
サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。
切替スイッチにより約75度自動で動きます。
冷風ダクトが200度回転(手動)できますので、お好みの場所に合わせて使用できます。

風量調節可能(強・弱)

代替品

	品番 EA897TE-12A コメント 変更点:消費電力・冷房能力等
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.