


品番：EA897TE-12A

品名：AC100V スポットクーラー(ドレンス)



販売価格	100,500円(税抜)／110,550円(税込)		
カタログ価格	100,500円(税抜)／110,550円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/01/31 08:47現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0058ページ		



カタログ訂正

25/01/20 冷房能力: (誤)単位,数値(正)2.3kW/2.7kW (No.56 1213)

仕様

メーカー	ナカトミ	型番	SAC-2500DS
電源	100V	コード	2m
首振り	有	消費電力(50/60Hz)	強:925/1170W 弱:880/1090W
冷房能力(50/60Hz)	2.3kW/2.7kW	ドレンタンク容量	4L
サイズ	400(W)×430(D)×845(H)mm	重量	約37kg
付属品	ドレンホース、排熱ダクト、冷風ダクト、冷風ダクト用エルボ	圧縮機	全閉型ロータリー
キャスター径	約76mm	騒音値	強:65/66dB 弱:60/59dB
冷媒封入量	420g	ユニット構成	一体形
送風方式	直吹き形	設計圧力	H:4.2MPa L:1.5MPa
IPコード	IP10	使用温度範囲	25～45℃
材質	スチール・樹脂		

新冷媒 (R410A) 採用

ドレンレス構造でドレン水を蒸発させることにより面倒なタンクの水を捨てる作業が不要です。
風量調節可能(強・弱)
運転モードは4段階(弱送風・弱冷風・強冷風・強送風)に切替可能
冷風ダクトが200°回転(手動)できますので、お好みの場所に合わせて使用できます。
相対湿度90%環境下でもほぼ水が出ない為、排水の手間が省けます。
全閉式ファンモーター搭載でチリやホコリ等の侵入をシャットアウトします。
据付工事不要で屋内どこでも使用できます。キャスター付きで移動が簡単です。
サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。
首振りスイッチをオンにするとダクトが自動でスイング。より広範囲に冷風を送ります。
冷房専用
壁面設置可能
ドレンホースで直接排水可能

代替品

	品番 EA897TE-12B コメント 冷媒・消費電力など仕様変更
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.