

品番：EA897TE-1B


品名：AC100V スポットクーラー(一口型/自動首振)



販売価格	83,700円(税抜) / 92,070円(税込)		
カタログ価格	83,700円(税抜) / 92,070円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/04 12:45現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



用途に合わせて選べる
ダイヤル式スイッチ
弱送風・弱冷風・強冷風・強送風の
4段階




自動首振り機能
電源スイッチをオンにすると、ダクトが自動でスイッチング。より広範囲に冷風を送ります。



ドレンホースで直接
排水もできます



壁面設置可能



排熱を上方へ排出。
周囲に排熱が溜まる
のを緩和します



お好みの角度にダクト
の可動範囲内にて変更
可能です

仕様

メーカー	ナカトミ	型番	SAC-2500TC
サイズ	400(W)×430(D)×845(H)mm	重量	約36kg
電源	単相100V 50/60Hz	消費電力(50/60Hz)	強:935/1135W 弱:890/1100W
コード	2m	首振り	有
ドレンタンク容量	4L	冷房能力(50/60Hz)	2.2/2.5kW
電流	強:9.8A/11.4A 弱:9.6A/11.1A	スイッチ	ダイヤル式スイッチ(弱送風・弱冷風・強冷風・強送風)
コンプレッサー	全閉型ロータリー(出力0.75kW)	定格出力	0.51/0.58kW
冷媒封入量	400g	騒音値	強:63/63dB 弱:62/60dB
付属品	ドレンホース、排熱ダクト、冷風ダクト	PL保険	加入
保証期間	1年		

新冷媒(R410A)採用

全開型ファンモーター搭載

自動首振りスイッチ、キャスター付

切替:冷風(強・弱)送風(強・弱)

切替スイッチにより約75度自動で動きます。

据付工事不要で屋内どこでも使用できます。

サーマルプロテクター(復帰式加熱保護装置)内蔵でモーターを過負荷や異常電流から保護します。

冷風ダクトが200度回転(手動)できる為好みの場所に合わせて仕様できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.