

品番：EA897TE-2

品名：AC100V スポットエアコン(一口型)



販売価格	75,000円(税抜) / 82,500円(税込)		
カタログ価格	75,000円(税抜) / 82,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/01 06:10現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	ナカトミ	型番	N407-R
サイズ	400(W)×430(D)×820(H)mm	消費電力(50/60Hz)	強:805/1000W 弱:765/940W
冷房能力(50/60Hz)	2.2/2.5kW	コード長	約2m
ドレンタンク容量	5L	スイッチ	ロータリー式(切・弱・強)
コンプレッサー	全閉型ロータリー(0.75kW)	付属品	ドレンホース 排熱ダクト 冷風ダクト
重量	約40kg	電源	単相100V 50/60Hz

新冷媒(R407C)採用

全開型ファンモーター搭載

キャスター付で移動が簡単です

据付工事不要で屋内どこでも使用できます。

冷風ダクトが200度回転(手動)できますのでお好みの場所に合わせて使用できます。

代替品

品番	EA897TE-4
----	-----------



コメント 仕様をご確認ください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.