

品番：EA897TE-3

品名：AC100V スポットクーラー(二口型/自動首振)



販売価格	165,000円(税抜)／ 181,500円(税込)		
カタログ価格	165,000円(税抜)／181,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/09/18 12:47現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー	ナカトミ	型番	SAC-3000AS
電源	単相100V 50/60Hz	コード	2m
首振り	有	電流(50/60Hz)(A)	強:10.3/12.2 弱:10.1/12.0
消費電力(50/60Hz)	強:930/1180W 弱:910/1170W	サイズ	本体:470(W)×450(D)×990(H)mm 冷風ダクト:内径φ110mm/外径φ125mm 排熱ダクト:内径φ175mm/外径φ185mm
重量	約57kg	ドレンタンク容量	5L
冷房能力(50/60Hz)	3.0/3.4kW	冷媒封入量	750g
スイッチ	ロータリー式(停止・弱・強)	コンプレッサー	全閉型ロータリー(出力0.79/0.94kW)
使用温度環境	25～45°	付属品	・ドレンホース×1本
圧縮機	全閉型ロータリー		

単相100V電源のツインダクトに自動首振り機能を追加。

ツインダクト式で、2カ所に効率的な冷房が期待できます。
自動首振り装置付きで、より広範囲に適度な冷風を送れます。
必要な場所だけ冷房できるので、室内全体冷房に比べ省エネ。
ドレン水の発生が少ないリトルドレン構造。タンク容量が小さく、排水作業が簡単。
環境にやさしい冷媒(R407C)採用。
清掃がすぐ行える差し込み式フィルター。
風量調節可能(強・弱)
自動首振りスイッチ、キャスター付
電源工事不要の単相100V電源
サーマルプロテクター(復帰式加熱保護装置)内蔵でモーターを過負荷や異常電流から保護します。
ドレンホースで直接排水可能
壁面設置可能

代替品

	品番 EA897TE-3B コメント 変更点: 冷媒、消費電力、サイズ等
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.