


品番：EA897TE-4

品名：AC100V スポットクーラー(一口型)



販売価格	105,500円(税抜) / 116,050円(税込)		
カタログ価格	105,500円(税抜) / 116,050円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/06/13 17:06現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0058ページ		



仕様

メーカー	ナカトミ	型番	SAC-30
電源	100V	コード	2m
首振り	無	消費電力(50/60Hz)	強:1020/1240W 弱:950/1150W
冷房能力(50/60Hz)	2.5/3.0kW	ドレンタンク容量	5L
重量	約38kg	圧縮機	全閉型ロータリー
サイズ	400(W)×430(D)×805(H)mm	付属品	ドレンホース、排熱ダクト、冷風ダクト、冷風ダクト用エルボ
キャスター径	約76mm	騒音値	強:67/69dB 弱:64/65dB
冷媒封入量	350g	ユニット構成	一体形
送風方式	直吹き形	設計圧力	H:4.2MPa L:2.1MPa
IPコード	IP20	使用温度範囲	25~45℃
材質	スチール・ABS		

環境に配慮した冷媒R32を採用
オゾン層破壊係数ゼロ、地球温暖化係数(GWP)675の環境に優しいエコ冷媒

風量調節可能(強・弱)

キャスター付

保守性・信頼性の高い全閉式ファンモーター搭載。モーターコイルが密閉されており、チリやホコリ等の侵入を防ぎます。

日本冷凍空調工業会JRA4040規格準拠

サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。

冷房専用

壁面設置可能

据付工事不要

ドレンホースで直接排水可能

代替品



品番 EA897TE-12B

コメント ドレンレスタイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.