


品番：EA897TE-5

品名：AC100V スポットクーラー(拡散送風型)



販売価格	160,000円(税抜) / 176,000円(税込)		
カタログ価格	160,000円(税抜) / 176,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/19 10:06現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

仕様

メーカー	ナカトミ	型番	SAC-35PS
電源	AC100V	コード	約2m
首振り	有	消費電力(50/60Hz)	冷風:1060/1270W 送風:100/120W
冷房能力(50/60Hz)	3.2/3.5kW	ドレンタンク容量	約15L
重量	51kg	圧縮機	全閉型ロータリー
サイズ	425(W)×505(D)×960(H)mm	付属品	排熱ダクト×1、ドレンホース×1、ドレンタンク(本体装着済み)×1
キャスター径	約76mm	騒音値(50/60Hz)	70/71dB
冷房封入量	420g	ユニット構成	一体形
送風方式	直吹き形	設計圧力	H:4.2MPa L:1.2MPa
IPコード	IP20	使用温度範囲	18~45℃
材質	スチール・ABS		

環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用したエコ冷媒です。

従来のスポット冷風と違い、広がるように風を送る拡散送風式
排熱ダクト付きで、熱風を外へ逃がし、屋内の空気を循環(換気)させながら冷却することが出来ます。
上下は手動ルーバーを使ってお好みの高さへ調整が可能です。
オートスイング機能で左右約90°自動でスイングするので、より広範囲に冷風を送ります。
満水停止機能付きで水漏れの心配がありません。
サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。
キャスター付きで移動が簡単です。
ドレンホースで直接排水可能
据付工事不要
日本冷凍空調工業会JRA4040規格準拠

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.