

品番：EA897TE-6

品名：AC100V ミニスポットクーラー(一口型)



販売価格	50,300円(税抜) / 55,330円(税込)		
カタログ価格	50,300円(税抜) / 55,330円(税込)		
在庫数	最新在庫: 34 (2026/06/21 07:16現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0058ページ		



仕様

メーカー	ナカトミ	型番	SAC-18
電源	100V	コード	1.8m
首振り	無	消費電力(50/60Hz)	670/730W
冷房能力(50/60Hz)	1.6/1.8kW	ドレンタンク容量	3L
サイズ	475(W)×275(D)×610(H)mm	重量	約23kg
圧縮機	全閉型ロータリー (定格出力0.37/0.445kW)	キャスター径	約38mm
騒音値	58/58.5dB	冷媒封入量	250g
ユニット構成	一体形	送風方式	直吹き形
設計圧力	H:4.2MPa L:1.2MPa	IPコード	IP20
使用温度範囲	25~45℃	材質	スチール・ABS
付属品	冷風ダクト、冷風ダクト用エルボ、ワンタッチ脱着リング		

使いやすさと環境性をコンパクトに凝縮。省スペースでご利用できます。

環境に配慮した冷媒R32を採用。オゾン層破壊係数ゼロ、地球温暖化係数(GWP)675の環境に優しいエコ冷媒

保守性・信頼性の高い全閉式ファンモーター搭載。モーターコイルが密閉されており、チリやホコリ等の侵入を防ぎます。

サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。

移動に便利な取っ手付き

冷風ダクトは360°回転可能(手動)

日本冷凍空調工業会JRA4040規格準拠

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.