

品番：EA897TF-11

品名：単相200V 移動式クーラー



販売価格	194,000円(税抜)／213,400円(税込)		
カタログ価格	194,000円(税抜)／213,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/04/30 14:33現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー	ナカトミ	型番	MAC-30S
電源	単相200V	消費電力(50/60Hz)	1290/1520W
冷房能力(50/60Hz)	3.2/3.5kW		
新冷媒(R704C)採用			
サイズ	520(W)×620(D)×1060(H)mm	ドレンタンク容量	15L
重量	62kg	付属品	伸縮タイプ排熱ダクト
風量は2段階切り替え可能			
切タイマー付きで、電源消し忘れを防止できます。			
冷房能力は、業務用の3.5kWクラス			
伸縮タイプ排熱ダクトを取り付ければ、室内の温度管理も可能です			
温度センサー付きで温度調整が可能 無駄な冷房をしません			
キャスター付きで移動が可能(簡易エアコンとして)			
満水停止装置付きで水漏れの心配がありません			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.