


品番：EA897TF-1A

品名：AC100V 移動式クーラー



販売価格	51,800円(税抜) / 56,980円(税込)		
カタログ価格	51,800円(税抜) / 56,980円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/19 18:15現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0059ページ		



仕様

メーカー	ナカトミ	型番	MAC-20N
電源	100V	コード	約1.8m
消費電力(50/60Hz)	800/945W	冷房能力(50/60Hz)	2.0/2.3kW
除湿能力(50/60Hz)	23/26L/日	冷媒	R410A(封入量378g)
電流	9.3A/9.7A	設定温度	16~32℃
騒音値	約56/57dB	サイズ	370(W)×345(D)×705(H)mm
重量	約22kg	圧縮機	全閉型ロータリー
付属品	・リモコン×1 ・排熱ダクト×1(0.3~1.2m) ・ダクトエンドA/B×各1 ・窓パネルA/B×各1 ・レール用アタッチメント×2 ・四角ボルト×1/蝶ナット×1 ・ネジ×4/キャップ×1 ・ドレンホース×1 ・単4電池×2		

どこにでも置ける移動式エアコン!暑い夏を快適に!

風量調節可能(強・弱)

コンパクトでキャスター付きなのでスムーズに移動できます。

冷風・除湿・送風モードの3種類に切り替え可能です。

便利なタイマー付き。1時間ごとに設定可能です。

全閉型ファンモーター搭載

付属の排熱ダクトと窓枠パネルで背面から出る排熱を室外に逃がすことができます。

窓高さ785～1415mmまで取り付け可能
(鉄製の窓や特殊な窓には取り付けできないことがあります。)

代替品

	<p>品番 EA897SJ-1D</p> <p>コメント 仕様をご確認ください。</p>
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.