


品番 : EA897TG-1A

品名 : AC100V 大型冷風機



販売価格	79,400円(税抜)／87,340円(税込)		
カタログ価格	79,400円(税抜)／87,340円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/01/08 20:04現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0059ページ		



## 仕様

メーカー	ナカトミ	型番	BCF-40L(N)
電源	100V	コード	3m
消費電力(50/60Hz)	170/210W	最大風量(50/60Hz)	120/140m <sup>3</sup> /分
水蒸発量(50/60Hz)	約5/6L/h	満タン時連続使用時間(50/60Hz)	約8/6時間
ドレンタンク容量	50L	サイズ	680×500×1090(H)mm
重量	約20kg	主材質	樹脂
電流(50/60Hz)	1.73/2.13A	騒音値	約55dB
使用目安範囲	20~40m <sup>2</sup>	到達距離	12m

水の気化熱を利用した大型冷風扇

工場、倉庫、体育館、ビニールハウスなどの様々な環境に

風量3段階調節可能(強・中・弱)

節電、省エネ対策に・熱中症対策に・地球環境に優しい涼風

コンパクトでハイパワー、移動に便利な小型モデルです。

自動首振りスイッチを入れると左右にオートスイング(約50°)

サーマルプロテクター付

給水口から注ぐだけの簡単給水

ドリンクホルダーと物を置くスペース付き

代替品



品番 EA897TA-1A  
コメント 変更点:加湿機能付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.