

品番：EA897TH-1A

品名：DC12・24・36・48V 小型スポットクーラー(エンジン式)



販売価格	159,200円(税抜)／175,120円(税込)		
カタログ価格	159,200円(税抜)／175,120円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/19 17:58現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	ナカトミ	型番	SDC-033N
仕様	エンジン式用	消費電力(50/60Hz)	1200・550・350・250W
電源	DC12V/24V/36V/48V	コード長	本体側:約1.5m バッテリー側:約2m 高温用直結コード:約3m
冷房能力	0.33kW	タンク容量	1.6L
サイズ(W×D×H)	210×580×350～390mm	重量	約11kg
定格電流	12V:12A、24V:5.5A、36V:3.5A、 48V:2.5A	冷媒	HFC R134a
冷媒封入量	80g	材質	スチール、樹脂
コンプレッサー定格出力	25W	騒音値	約60dB
付属品	冷風ダクト×1、排熱用エルボ×1 バッテリー側コード×1、本体側コード×1 高温用直結コード×1 コード用マグネット付フック×4 フィルター×2(本体装着済み)		

エンジン式車両専用品
※エンジンをかけてご使用ください

脚は強力マグネットで様々な車両へ搭載でき、高さ調整可能で段差があっても取り付けできます。
伸縮70cm冷風ダクトで運転席を快適に出来ます
中間シガーソケットで本体の取り外しが容易です
電源はバッテリー+/-端子へ直接接続するだけ
DCコンプレッサー搭載で本体を最小化しています
電圧を自動で検知するので入力電圧切替が不要です
用途に合わせた電源コード付き。(高温下での使用には直結コードを、取付や取外しを優先する場合は連結コードを選択できます)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.