

品番 : EA897TH-2

品名 : DC12・24・36・48V 小型スリットクーラー(電気式用)



販売価格	154,500円(税抜)／169,950円(税込)		
カタログ価格	154,500円(税抜)／169,950円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/15 09:52現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0058ページ		



## 仕様

メーカー	ナカトミ	型番	SDC-034
仕様	電気式用	消費電力(50/60Hz)	1200・550・350・250W
電流	12V:12A,24V:5.5A,36V:3.5A,48V:2.5A	サイズ	210(W)×580(D)×350～390(H)mm
重量	約11kg	電源	DC12/24/36/48V
コード	本体側コード:約1.5m バッテリー側コード:約2m 高温用直結コード:約3m	ドレンタンク容量	1.6L
冷房能力(50/60Hz)	0.33kW	騒音値	60dB
冷媒封入量	80g	使用温度範囲	高温用直結コード使用時:15～45℃ 連結コード使用時:15～40℃
スイッチ	冷風・切・送風	コンプレッサー	全閉型ロータリー(定格出力:25W)
付属品	・冷風ダクト×1 ・排熱用エルボ×1 ・バッテリー側コード×1 ・本体側コード×1 ・高温用直結コード×1 ・コード用マグネット付フック×4 ・フィルター×2(本体装着済み)		
車両へ搭載(フォークリフトなど)			

DCコンプレッサー搭載で本体を最小化しています。

電源はバッテリー+/-端子へ直接接続するだけ。

12V/24V/36V/48Vのバッテリーに対応しています。

電圧を自動で検知するので入力電圧切替が不要です。

脚は強力マグネットで様々な車両へ搭載でき、高さ調整可能で段差があっても取り付けできます。

伸縮70cm冷風ダクトで運転席を快適に出来ます。

中間シガーソケットが有り本体の取外しが容易です。

移動時のモーターによる大幅な電圧降下を防ぐため低電圧保護はついていません。電圧降下の影響を受けずに使用し続けることができます。

用途に合わせた2種類の電源コード付き。(高温下での使用には直結コードを、取付や取外しを優先する場合は連結コードを選択できます。)

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.