


品番：EA897YB-8

品名：[EA897YB-1用] 噴霧ノズル



販売価格	10,000円(税抜) / 11,000円(税込)		
カタログ価格	10,000円(税抜) / 11,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/06 05:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0059ページ		



《仕様》	上水道水
使用流体	上水道水
使用圧力	1.0~2.0MPa
使用水温	1~40℃
粒径	27~36 μm
設置高さ	2.5~3.0m(推奨)

《性能表》※性能は参考値			
水圧(MPa)	1.0	1.5	2.0
流量(L/時)	2.4	2.9	3.5
※ノズル1個当たり			



## 仕様

メーカー	カクダイ	型番	576-222
【EA897YB-1用】噴霧ノズル			
使用流体	上水道水	使用圧力	1.0~2.0MPa
使用温度	1~40℃	粒径	27~36 μm
設置高さ	2.5~3.0m(推奨)	材質	PA、ステンレス
逆止弁内蔵で、噴霧停止後のポタ落ちを防止			
噴霧角度を調節可能			
ストレーナー内蔵、ビス2個付き			

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.