

品番 : EA898B-144

品名 : 255mmx 60T 超硬チップソー(草刈機用)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,390円(税抜) / 3,729円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,390円(税抜) / 3,729円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/02/04 03:11現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
| カタログページ | 2504ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------------------------|--------|----|---------|
| メーカー | 京セラ | 型番 | 4910601 |
| 直径(mm) | 255 | 山数 | 60 |
| 刃厚 | 1.7mm | 穴径 | 25.4mm |
| 用途 | 竹、竹、雜木 | | |
| 3面チドリ研磨アサリ付。 | | | |
| 食いつき・切り屑のハケが良いので竹・竹・雜木刈りに | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立壳堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.