

品番：EA898B-61

品名：230mmx 36T 超硬チップソー(草刈機用/30枚)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 21,600円(税抜) / 23,760円(税込) | | |
| カタログ価格 | 21,600円(税抜) / 23,760円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 42 (2026/03/29 12:49現在) | | |
| 商品入数 | 30 | 販売単位 | 箱 |
| カタログページ | 2504ページ | | |



衝撃に強い完全埋込み型チップ

仕様

| | | | |
|------|---|-------|------------------------------|
| 直径 | φ 230mm | 山数 | 36 |
| 穴径 | 25.4mm | 刃厚 | 2mm |
| 用途 | 畔草、雑草、笹、竹 | 適正サイズ | 「エンジン排気量」 25cc未満: φ 230mm |
| 回転数 | 毎分6000回転以下 | 重量 | 300g |
| 注意事項 | 高速回転は危険です。万一異物に当たった時の衝撃を少なくする為に、毎分6000回転以下の低速でお使い下さい。 | 入数 | 30枚入(1箱) |

メッシュタイプで軽い。

タフなチップなので耐久性抜群

木工用チップの側面研磨をしているので、刈れ具合抜群

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.