

品番 : EA898BE-4C

品名 : 200mm 芝刈機(手押し式)



販売価格	31,200円(税抜)／34,320円(税込)		
カタログ価格	31,200円(税抜)／34,320円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/11 23:19現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2508ページ		



この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー	キンボシ	型番	GSB-2000MDX
※注意※	【お客様組立品】	組立方法	①取っ手3つをネジでつなげる(工具不要です) ②集草ボックス(黒い箱)をはめる
サイズ	360×1110×800(H)mm	重量	5.8kg
刈込幅(mm)	200	刈込能力(m ² /h)	120
刈り高さ	10・15・20・25mm(ワンタッチ4段調節)		

リール式回転刃(5枚刃)

刃調整不要

軽く扱い易く、芝刈機が初めての方や、入り組んだお庭でも取り回しが行いやすく移動も簡単!!

キャッチャー脱落防止機構により、作業時の振動などによるキャッチャーの脱落を防止。取り外しも簡単です。

ワンタッチで刈り高さを調整でき、作業効率アップ。

常に一定の力で受刃と回転刃がすり合う特殊機構

前にキャッチャーが付いているので、足元がスッキリしており作業がしやすい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.