


品番：EA898BE-5B

品名：250mm 芝刈機(手押し式)



販売価格	50,000円(税抜) / 55,000円(税込)		
カタログ価格	50,000円(税抜) / 55,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/31 02:23現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2508ページ		



この商品はお客様組み立て品です。

## 仕様

メーカー	キンボシ	型番	GFF-2500H
※注意※	【お客様組立品】	刈込幅(mm)	250
刈込能力(m³/h)	150	刈り高さ	10・16・22・28・34mm (5段階調節)
サイズ	390×930×800(H)mm	重量	7.8kg

キャッチャー容量が大きいので連続での芝刈が可能です。

リール式回転刃(5枚刃)

刃調整不要

常に一定の力で受刃と回転刃がすり合う特殊機構

後ろにキャッチャーが付いているので、壁際近くまで刈り取れます。

ワンタッチで刈り高さを調整でき、作業効率アップ。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.