

品番：EA898CA-21A

品名：DC18V チェーンソー(伸縮ポール/充電式)



販売価格	26,600円(税抜) / 29,260円(税込)		
カタログ価格	26,600円(税抜) / 29,260円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/05/06 13:35現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2485ページ		



仕様

メーカー	京セラ	型番	BPCS-1800L1
有効切断長	150mm	バッテリー	18V(リチウムイオン1.5Ah)
充電時間	約69分	連続使用時間	約20分
チェンスピード	3.8m/s	ソーチェン	90PX-28E
サイズ	114(W)×1619~2454(L)×134(H)mm	重量	2.8kg
付属品	ガイドバー(本体取付)、ソーチェン(本体取付)、チェーンカバー(本体取付)、六角棒レンチ5mm(本体収納)、チェーンオイル40ml、保護めがね、バッテリー×1、充電器		

高い枝木の切断に

電源のない場所にも便利な充電式

枝までの距離に合わせてポールの長さを無段階で伸縮できます。

軽くて丈夫な伸縮式のアルミ製パイプ

先端ユニットを取り外して収納や移動が楽になります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.