

品番：EA898CA-22A

品名：DC18V/250mm チェーンソー(充電式)



販売価格	26,600円(税抜) / 29,260円(税込)		
カタログ価格	26,600円(税抜) / 29,260円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/21 01:32現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2485ページ		



仕様

メーカー	京セラ	型番	BCS-1800L1
有効切断長	250mm	推奨切断長さ	150mm以下 ※推奨長さを超えた材料を切断すると、過負荷により頻繁に保護回路が作動することがあります。
バッテリー	18V(リチウムイオン1.5Ah)	充電時間	約69分
一充電当たりの作業量	米松(角)40×40mm:約110本(目安)	サイズ	207(W)×517(L)×182(H)mm
重量	2.3kg	付属品	チェーンオイル、電池パック、充電器、ガイドバー、チェーンカバー

軽量・コンパクトで庭木の枝打に最適

電源の確保とコードを気にせず作業ができるコードレスタイプ

ソーチェーンの取り付けや張り調整が工具レスで簡単に行えます。

庭木のお手入れに小回りが効く、優れた機動性の軽量・コンパクト

スピーディな切断能力を実現

有効切断長さは250mmなので、太い枝木(φ150mm)も余裕の切断

【自動給油機構】自動でチェーンオイルを給油するので、作業中の給油が不要です。斜めについた注ぎ口はオイルが注ぎやすく、オイル点検窓で残量の確認ができます。

信頼のオレゴン製ソーチェン・ガイドバー

【再起動防止機構搭載】トリガを握った状態で電池パックを取り付けても起動しない安全設計で、不意の事故を防ぎます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.