

品番 : EA898CA-25A

品名 : DC18V/290mm チェーンソー(充電式/本体)



販売価格	36,100円(税抜)／39,710円(税込)		
カタログ価格	36,100円(税抜)／39,710円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/04 00:25現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	京セラ	型番	BCS-1830
仕様	本体のみ	有効切断長	290mm
バッテリー	18V(リチウムイオン5.0Ah)	充電時間	84分
サイズ	227×715×224(H)mm	重量	3.6kg
付属品	チェンオイル、ガイドバー、ソーチェン、 チェンカバー	チェンスピード	10m/s
ソーチェン	90PX-45E	※注意※	電池パック・充電器は別売です。

ブラシレス分割コアモーター採用でクラス最軽量のハイパワーを実現

ワンランク上のスピーディな切断能力

電源の確保とコードを気にせず作業ができるコードレスタイプ

運転中にチェンオイルを自動給油し、焼きつきを抑制

ソーチェンの取り付けや張りの調整は専用工具を使わずメンテナンスが可能

粉塵や雨水の侵入を防止する電池パックカバー付き

代替品

品番 EA898CA-26A



コメント 仕様をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.