


品番：EA898CA-26A

品名：DC18V/350mm チェーンソー(充電式)



販売価格	54,300円(税抜) / 59,730円(税込)		
カタログ価格	54,300円(税抜) / 59,730円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/06 12:18現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2485ページ		



仕様

メーカー	京セラ	型番	BCS-1836L5
仕様	セット(充電器・バッテリー付)	有効切断長	350mm
バッテリー	18V(リチウムイオン5.0Ah)	充電時間	84分
サイズ	227×778×224(H)mm	重量	3.7kg
付属品	チェンオイル、ガイドバー、ソーチェン、チェンカバー、電池パック、充電器	チェンスピード	10m/s

ブラシレス分割コアモーター採用でクラス最軽量のハイパワーを実現

ワンランク上のスピーディな切断能力

電源の確保とコードを気にせず作業ができるコードレスタイプ

スイッチをひくとチェンオイルの自動給油し、焼きつきを抑制

ソーチェンの取り付けや張りの調整は専用工具を使わずメンテナンスが可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.