

品番：EA898CG-1A

品名：250mm チェーンソー(エンジン付)

	販売価格		48,800円(税抜)／ 53,680円(税込)	
	カタログ価格		48,800円(税抜)／53,680円(税込)	
	在庫数		最新在庫: 0 （2025/06/17 21:19現在）	
	商品入数	1	販売単位	台
	カタログページ			



仕様

メーカー	京セラ	型番	ES-3025V
有効切断長	250mm	燃料タンク容量	0.25L
燃料	混合ガソリン 無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1 (FC/FD級)	排気量	30.1ml
オイルタンク容量	0.15L	サイズ	230(W)×509(L)×245(H)mm
重量	3.8kg	給油方式	自動給油式
ソーチェン	25F-60	キャブレター	ダイヤフラム式
点火方式	電子制御	点火プラグ	NGK BPM8Y
付属品	プラグレンチ、チェンカバー		
排出ガス自主3次規制適合エンジン搭載			
属の刃（フルカッタ）は2倍のカッタ数で密集した繊維の切断に最適			
フルカッターのソーチェンで竹切にも威力を発揮			
キックバックが発生しにくいカービングバー採用			
庭木のお手入れや丸太の切断に			
竹切りにも威力を発揮			

取り回しやすいトップハンドル

代替品



品番 EA898CG-3A

コメント

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.