品番: EA898CG-1A

品名: 250mm チェーンソー(エンジン付)



販売価格	48,800円 (税抜)/ 53,680円(税込)				
カタログ価 格	48,800円(税抜)/53,680円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/18 09:50現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログ ページ					











仕様

メーカー	京セラ	型番	ES-3025V
有効切断長	250mm	燃料タンク容量	0.25L
燃料	混合ガソリン 無鉛ガソリン:2サイク ルエンジンオイル=50:1(FC/FD級)	排気量	30.1ml
オイルタンク容量	0.15L	サイズ	230(W)×509(L)×245(H)mm
重量	3.8kg	給油方式	自動給油式
ソーチェン	25F-60	キャブレター	ダイヤフラム式
点火方式	電子制御	点火プラグ	NGK BPM8Y
付属品	プラグレンチ、チェンカバー		

排出ガス自主3次規制適合エンジン搭載

属の刃(フルカッタ)は2倍のカッタ数で密集した繊維の切断に最適

フルカッターのソーチェンで竹切にも威力を発揮

キックバックが発生しにくいカービングバー採用

庭木のお手入れや丸太の切断に

竹切りにも威力を発揮

代替品



品番 EA898CG-3A

コメント

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.