

品番 : EA898CG-20A

品名 : 400mm チェーンソー(エンジン付)



販売価格	61,600円(税抜)／67,760円(税込)		
カタログ価格	61,600円(税抜)／67,760円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/04 06:20現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2485ページ		



仕様

メーカー	京セラ	型番	ESK-340
有効切断長	400mm	燃料タンク容量	0.41L
オイルタンク容量	0.28L	燃料	混合ガソリン 無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級)
排気量	36.3ml	サイズ	245(W)×778(L)×277(H)mm
重量	5.5kg	給油方式	自動給油式
ソーチェン	91PX-58	キャブレター	ダイヤフラム式
点火方式	電子制御	点火プラグ	NGK BPM8Y
付属品	プラグレンチ、チェンカバー		

排出ガス3次自主規制適合品

エンジンのパワーを最大限に生かすスプロケットノーズバーを採用

キックバック時に、ハンドガードが前に倒れるとソーチェンの回転を停止させるチェンブレーキ付

「クリーン50」エンジン

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

