

品番：EA898CG-3A

品名：350mm チェーンソー(エンジン付)



販売価格	40,600円(税抜) / 44,660円(税込)		
カタログ価格	40,600円(税抜) / 44,660円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/21 05:13現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	京セラ	型番	ES-3035
有効切断長	350mm	燃料タンク容量	0.25L
燃料	混合ガソリン:2サイクルエンジンオイル =50:1 (FC/FD級)	排気量	30.1ml
オイルタンク容量	0.15L	サイズ	230(W)×604(L)×245(H)mm
重量	4.0kg	給油方式	自動給油式
ソーチェーン	91PX-52	キャブレター	ダイヤフラム式
点火方式	電子制御	点火プラグ	NGK BPM8Y
付属品	プラグレンチ、チェンカバー		

ソーチェーンの張り調整が、マイナスドライバーで本体横から簡単にできます。

排出ガス自主3次規制適合エンジン搭載

取り回しやすく、作業性の良いトップハンドル

「インテンズバー」でらくらくソーチェーン調整

キックバック時に、ハンドガードが前に倒れるとソーチェーンの回転を停止させるチェンブレーキ付

代替品



品番 EA898CG-20A

コメント 切断長:400mm

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.