

品番：EA898CJ-12

品名：100mm/DC10.8V ミニチェーンソー(充電式)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 39,800円(税抜) / 43,780円(税込) | | |
| カタログ価格 | 39,800円(税抜) / 43,780円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/05/06 09:50現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 2485ページ | | |



仕様

| | | | |
|----------|-----------------------|------------|--|
| メーカー | HiKOKI | 型番 | CS1210DD(BS) |
| 用途 | 木材の切断、庭木の枝打ちなどに | 有効切断長 | 100mm |
| バッテリー | 10.8V(リチウムイオン2.0Ah) | 充電時間 | 約30分 |
| オイルタンク容量 | 55mL | チェーン形式 | SC11-34(1/4インチ) |
| サイズ | 206(W)×416(L)×86(H)mm | 重量 | 1.4kg(バッテリー含む) |
| モーター | 直流ブラシレスモーター | チェンスピード | 8.0m/s |
| 給油方式 | 自動 | 付属品 | バッテリー×1、充電器、チェンケース、ガイドバー、ソーチェン、チェーンオイル(50mL) |
| 振動3軸合成値 | 2.5m/s ² | 一充電当たりの作業量 | 杉角材(50×50mm)×約88カット |

横挽き切断時の最大推力:20Nの高トルク

薄刃ソーチェン採用により低振動・低反発を実現

ソーチェンとガイドバーはツールレスで交換可能です。

高トルクモーター搭載により太い枝の切断も止まりにくく、快適に作業できます。

代替品

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|



品番 EA898CJ-13

コメント 18V

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.