

品番 : EA898CJ-21

品名 : 250mm/DC36V チェーンソー(充電式)



販売価格	65,800円(税抜)／72,380円(税込)		
カタログ価格	65,800円(税抜)／72,380円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/03 19:24現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2485ページ		



## 仕様

メーカー	HiKOKI	型番	CS3625DC(XPZ)
用途	木材や丸太の切断、庭木の枝打ち、伐採に	有効切断長	250mm
チェーン形式	90PX-40E	刃のピッチ	3/8"
チェーンオイルタンク容量	70ml	チェーンオイル給油方式	自動給油
チェーンスピード	12.6m/s(760m/分)	バッテリー	リチウムイオン(36V/2.5Ah)
充電器	AC100V	充電時間	実用充電:約19分 満充電:約25分
振動3軸合成値	2.8m/s <sup>2</sup>	サイズ	184×194×528(H)mm
重量	3.1kg	一充電当たりの作業量	作業内容:杉角材50×50mm カット数:390 ※作業量は、使用環境などにより異なります。
付属品	チェーンケース、ガイドバー、ソーチェン、チェンオイル(50ml)、ボックススパンナ、電池カバー、バッテリー×1、充電器		
軽量コンパクトで、高所作業でもさらに取り回しやすいです。			
ハイパワーの高トルクモーター搭載によりトップクラスの粘り強さ、太い枝の切断も止まりにくく、快適に作業可能!			

ブラシレスモーター+ダイレクトドライブ方式採用によって低振動、高耐久を実現

サイドカバーを外すとき、落下防止のツメによりナットが脱落しにくく紛失を防ぎます。

作業や季節によってチェンソーのオイル吐出し量を調節できます。

キックバックなどが発生した際、緊急にチェンソーの動きを停止し、危険を少なくするためのチェーンブレーキ付き

金属製スパイク付き

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.