品番: EA898CK-11

品名: 175mm/DC18V チェーンソー



販売価格	29,800円 (税抜)/32,780円(税込)				
カタログ価 格	29,800円(税抜)/32,780円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/17 22:20現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	2547ページ				











仕様

メーカー	工進	型番	SCS-1820R
有効切断長	175mm	バッテリー	18V(リチウムイオン2.0Ah)
充電時間	約60分	サイズ	205(W)×620(L)×230(H)mm
重量	3.0kg(バッテリーなど付属品含む)	付属品	バッテリー×1、充電器、チェーンケー ス、チェーンオイル
モーター	ブラシモーター	作業量	φ100mm×30本、φ30mm×300本 (松材の場合)
ガイドバー長さ	250mm(有効切断長さ:175mm)	チェーンスピード	6.0m/s
最大推奨切断径	φ175mm	チェーン形式	90PX-40
チェーンピッチ	3/8"	チェーンゲージ	0.043"
ドライブリンク数	40コマ	使用オイル	市販のチェーンソーオイル
オイルタンク容量	140ml	給油方式	自動
使用環境温度	5~40℃	連続使用時間	満充電のバッテリーを1回使い切る毎 に、20分程度の休憩

太い枝から細い枝までしっかり切れるチェンソー

身体への負担が少なく、太枝が切断しやすいリアハンドル式

充実した安全機能で初めての方にも安心(ブレーキ機能、2段階スイッチ付)

チェーンの調整・交換は工具不要で簡単

代替品



品番 EA898CA-22A

コメント 仕様をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.