

品番：EA898CK-11

品名：175mm/DC18V チェーンソー



販売価格	29,800円(税抜) / 32,780円(税込)		
カタログ価格	29,800円(税抜) / 32,780円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/13 18:28現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



### 仕様

メーカー	工進	型番	SCS-1820R
有効切断長	175mm	バッテリー	18V(リチウムイオン2.0Ah)
充電時間	約60分	サイズ	205(W)×620(L)×230(H)mm
重量	3.0kg(バッテリーなど付属品含む)	付属品	バッテリー×1、充電器、チェーンケース、チェーンオイル
モーター	ブラシモーター	作業量	φ100mm×30本、φ30mm×300本(松材の場合)
ガイドバー長さ	250mm(有効切断長さ:175mm)	チェーンスピード	6.0m/s
最大推奨切断径	φ175mm	チェーン形式	90PX-40
チェーンピッチ	3/8"	チェーンゲージ	0.043"
ドライブリンク数	40コマ	使用オイル	市販のチェーンソーオイル
オイルタンク容量	140ml	給油方式	自動
使用環境温度	5~40℃	連続使用時間	満充電のバッテリーを1回使い切る毎に、20分程度の休憩

太い枝から細い枝までしっかり切れるチェーンソー

身体への負担が少なく、太枝が切断しやすいリアハンドル式

充実した安全機能で初めての方にも安心(ブレーキ機能、2段階スイッチ付)

チェーンの調整・交換は工具不要で簡単

### 代替品



**品番** EA898CA-22A  
**コメント** 仕様をご確認ください。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.