

品番 : EA898GB-31

品名 : DC18.0V/300mm 植木バリカン(充電式)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 26,300円(税抜)／28,930円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 26,300円(税抜)／28,930円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/02/03 21:06現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 2510ページ                      |      |   |



#### 仕様

|        |                               |      |                       |
|--------|-------------------------------|------|-----------------------|
| メーカー   | HiKOKI                        | 型番   | CH1830DA(BG)          |
| 刈込幅    | 300mm                         | 全長   | 653mm                 |
| 重量     | 2kg                           | 切断径  | Ø 15mm                |
| ストローク数 | 1700回/分                       | 電源   | DC18V(リチウムイオン電池2.0Ah) |
| 連続使用時間 | 約40分                          | 充電時間 | 約60分                  |
| 付属品    | 2.0Ahバッテリー、急速充電器、電池バー、チップレシーバ |      |                       |

ツールレスブレード機構の採用によりブレードが簡単に交換できます。

コードレス&計量で取り回しが良く、作業が快適に

電源不要・軽くて取り回しがよく、操作性の良いフロントハンドル形状で生垣の上面・側面などの刈込に最適です。

付属のチップレシーバを装着し、刈り取った枝葉をキャッチします。ゴミ集めが簡単です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.