

品番：EA898GB-32

品名：DC18.0V/350mm 植木バリカン(充電式)



販売価格	27,700円(税抜) / 30,470円(税込)		
カタログ価格	27,700円(税抜) / 30,470円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/20 22:07現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2510ページ		



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	CH 1835DA(BG)
刈込幅	350mm	全長	705mm
重量	2.1kg	切断径	φ 15mm
ストローク数	1700回/分	電源	DC18V(リチウムイオン2.0Ah)
連続使用時間	約40分	充電時間	約60分
付属品	2.0Ahバッテリー×1、充電器、ブレードケース、電池カバー、チップレシーバ	モーター	直流ケーシングモーター
両刃式			
ツールレスブレード機構の採用によりブレードが簡単に交換できます。			
電源不要・軽くて取り回しが良く、操作性の良いフロントハンドル形状で生垣の上面・側面などの刈込みに最適です。			
チップレシーバ付きで、刈り取った枝葉をキャッチします。ゴミ集めが簡単です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.