

品番：EA898KE-1

品名：375x590x270mm オーガー(エンジン付)



販売価格	106,000円(税抜) / 116,600円(税込)		
カタログ価格	106,000円(税抜) / 116,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/16 02:36現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	カーツ	型番	AG400
サイズ	375×270×590(H)mm	重量	8.3kg
排気量	32.6cm <sup>3</sup>	タンク容量	0.8L

手軽に素早く穴掘りができます。

EA898KE-13～-16のドリルをご使用ください。(別売)

ウォームギアにより、本体を逆転させながら簡単に引き抜きができます。

ドリルは付属していません。

#### 代替品

	<p>品番 EA650BJ-20</p> <p>コメント 違い:メーカー・手動・穴径60mm</p>
	<p>品番 EA650BJ-24</p> <p>コメント 違い:メーカー・手動・穴径75mm</p>

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.