

品番：EA898R-8

品名：2.4mmx 9m ナイロンカッター(草刈機用)



販売価格	12,400円(税抜) / 13,640円(税込)		
カタログ価格	12,400円(税抜) / 13,640円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/13 14:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

ナイロンコード	2.4mm×3m	直径	上蓋(赤):110mm 下蓋(黒):95mm 羽根(黒):130mm
穴径	25.4mm	高さ	740mm
重量	340g	材質	蓋部分:プラスチック樹脂 金属部分:アルミ合金及び亜鉛メッキ
適合ナイロンコード	EA898R-21~81		

コードを巻き付けるスプールが草刈り機に直結され、回転が安定します。

巻き付け長さは9m巻き取れるため、作業効率が上がります。

ナイロンコード径は最大4mmまで使用可能

コード巻取り口にコード防護羽がついていることで、切れたナイロンコードが本体に入り込みにくくなり、作業効率が上がります。

草刈り機に取り付けた状態で、ヘッドを開けることなくコードの取りが可能です。

本体底部全体のボタンでコードを送り出し、底部を回すことで巻取りも簡単にできるため作業効率が向上

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

