

品番：EA898R-81

品名：2.7mmx50m ナイロンカッター用コード`ダイヤ型)



販売価格	3,100円(税抜) / 3,410円(税込)		
カタログ価格	3,100円(税抜) / 3,410円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/06/21 09:35現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2503ページ		



仕様

メーカー	たくみ	型番	9562
ナイロンコード	2.7mm×50m	材質	ナイロン
構造	ダイヤ型コード	適合ナイロンコードカッター	EA898R-2A~-12
重量	335g		

高品質ナイロン製

外周エッジが摩耗すると内周エッジで草を刈ります。

外周と内周にエッジを持つ2段コードで切れ味が長持ちします。

石やコンクリートの密着部、樹木や庭石のキワ刈り、安全に草刈りができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.