

品番：EA898RB-11A

品名：AC100V/560W 草刈機(電動)

			
販売価格	27,000円(税抜)／29,700円(税込)		
カタログ価格	27,000円(税抜)／29,700円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/18 00:55現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー	京セラ	型番	AKS-6000
※注意※	【お客様組立品】	刈刃サイズ	φ 230mm
電源	AC100V・560W	電流	5.8A
全長	1780mm(分割時:977mm)	サイズ(W×D×H)mm	1,780(977)×630×360
重量	5.2kg	無負荷回転数	7,800rpm
コード長	0.25m	ブレード穴径	25.4mm
付属品	軽量チップソー(36山、230×25.4mm)、刈刃カバー、(+ドライバー付)ソケット、六角棒レンチ(4mm、5mm各1本)、保護メガネ、付属品袋、肩掛バンド、飛散保護カバー、延長コード(10m)		

二重絶縁

庭や畑のお手入れ、雑草の刈込作業に

密集した雑草も快適に刈れる排気量22mlのエンジン式刈払機と同等のハイパワー

持ち運びや収納に便利な分割タイプ

かたい密集した草でも回転数が落ちにくい高速7,800回転

時間や場所を気にせず使える低騒音
エンジン式に比べ経済的
環境にやさしい排気ガスゼロ
切れ味が持続する軽量チップソーを標準付属
ナイロンコードも使えるので壁や立ち木など障害物の多い所の安全・安心な草刈作業に便利

代替品

	品番 EA898RB-31 コメント 充電式(36Vバッテリー仕様)
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.