

品番 : EA898RB-21A

品名 : DC18.0V 草刈機(充電式/ナイロンカッター付)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 25,700円(税抜) / 28,270円(税込) | | |
| カタログ価格 | 25,700円(税抜) / 28,270円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/21 01:29現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 2502ページ | | |



この商品はお客様組み立て品です。

仕様

| | | | |
|--------|---------------------------------------|-------|---|
| メーカー | 京セラ | 型番 | BK-1800 |
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 刈刃サイズ | φ160mm |
| 全長 | 1197~1497mm | 重量 | 金属8枚刃使用時:2.3kg あんぜんロータ使用時:2.2kg |
| 電源 | 18V(リチウムイオン1500mAh) | 充電時間 | 69分 |
| 連続使用時間 | 刈刃(金属刃):約20分 あんぜんロータ:約15分 | 付属品 | 刈刃(金属8枚刃)、六角棒レンチ、レンチピン、キワ刈りガード、刈刃カバーセット、飛散防護カバー、肩掛けバンド、保護めがね、安定板、あんぜんロータ、ナイロンコード10本、充電器、電池パック |
| 回転数 | 金属8枚使用時:6400回/分 あんぜんロータ使用時:6000回/分 | 刈刃寸法 | 金属8枚刃使用時:外径160mm×内径20mm あんぜんロータ使用時:径2mm×105mm |

電源を確保できない場所でもらくらく刈り込み

場所や時間を気にせず刈り込みできる静かな動作音

騒音が気になる環境に最適

ワンタッチで長さを調整できる伸縮機能

地面を滑らせ作業負担を軽減する安定板付

雑草刈りは金属8枚刃で効率よく

キワ刈りは「あんぜんロータ(ナイロンコード)」を使い安全作業

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.