

品番：EA898RB-21A

品名：DC18.0V 草刈機(充電式/ナイロソッター付)



販売価格	25,700円(税抜) / 28,270円(税込)		
カタログ価格	25,700円(税抜) / 28,270円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/06 12:54現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2502ページ		



この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー	京セラ	型番	BK-1800
※注意※	【お客様組立品】	刈刃サイズ	φ160mm
全長	1197~1497mm	重量	金属8枚刃使用時:2.3kg あんぜんロータ使用時:2.2kg
電源	18V(リチウムイオン1500mAh)	充電時間	69分
連続使用時間	刈刃(金属刃):約20分 あんぜんロータ:約15分	付属品	刈刃(金属8枚刃)、六角棒レンチ、レンチピン、キワ刈りガード、刈刃カバーセット、飛散防護カバー、肩掛けバンド、保護めがね、安定板、あんぜんロータ、ナイロンコード10本、充電器、電池パック
回転数	金属8枚使用時:6400回/分 あんぜんロータ使用時:6000回/分	刈刃寸法	金属8枚刃使用時:外径160mm×内径20mm あんぜんロータ使用時:径2mm×105mm

電源を確保できない場所でもらくらく刈り込み

場所や時間を気にせず刈り込みできる静かな動作音

騒音が気になる環境に最適

ワンタッチで長さを調整できる伸縮機能

地面を滑らせ作業負担を軽減する安定板付

雑草刈りは金属8枚刃で効率よく

キワ刈りは「あんぜんロータ(ナイロンコード)」を使い安全作業

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.