

品番：EA898RB-22

品名：DC18.0V 草刈機(充電式/ナイロンカッター付)



販売価格	38,700円(税抜)／ 42,570円(税込)		
カタログ価格	38,700円(税抜)／42,570円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/17 21:21現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー	京セラ	型番	BK-1801L5
※注意※	【お客様組立品】	刈刃サイズ	φ 160mm
全長	1209～1509mm	重量	金属8枚刃使用時:2.6kg あんぜんロータ使用時:2.5kg
電源	18V(リチウムイオン5000mAh)	充電時間	84分
連続使用時間	刈刃(金属刃):約60分 あんぜんロータ:約50分	付属品	刈刃(金属8枚刃)、六角棒レンチ、レンチピン、キワ刈りガード、刈刃カバーセット、飛散防護カバー、肩掛けバンド、保護めがね、安定板、あんぜんロータ、ナイロンコード10本、充電器、電池パック
回転数	金属8枚使用時:6400回/分 あんぜんロータ使用時:6000回/分	刈刃寸法	金属8枚刃使用時:外径160mm×内径20mm あんぜんロータ使用時:径2mm×105mm
φ 2.0mmナイロンコード			
電源を確保できない場所でもらくらく刈り込み			
場所や時間を気にせず刈込みできる静かな動作音			

騒音が気になる環境に最適
ワンタッチで長さを調整できる伸縮機能
地面を滑らせ作業負担を軽減する安定板付
雑草刈りは金属8枚刃で効率よく
キワ刈りは「あんぜんロータ(ナイロンコード)」を使い安全作業

代替品

	品番	EA898RB-22A
	コメント	変更点:ブランド

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.